



**Reduzca costos con el concentrador de alto flujo**  
*Invacare Platinum 9*

El **Platinum 9** es un concentrador de alto flujo totalmente compatible con el sistema **HomeFill** que minimiza los costos asociados al mantenimiento, mientras optimiza la concentración de oxígeno y gracias a una serie de alarmas integradas permite a los pacientes permanecer cómodamente en casa. Los usuarios apreciarán la simplicidad de uso combinada con la máxima seguridad.



Trusted Solutions, Passionate People





**Alto rendimiento con la mayor seguridad y más sencillo**

Invacare **Platinum 9** se caracteriza por el fácil manejo y al mismo tiempo por su potencia y confiabilidad.

**Platinum 9** está diseñado para pacientes con altas necesidades de oxígeno, por su capacidad de 9 litros de oxígeno y con una concentración de 95.6 - 87% de pureza.

**Platinum 9** su utilización es sencilla y garantiza mayor seguridad para el usuario :

- Fácil acceso al indicador de flujo.
- Visualización del sensor del O2 en el panel
- Interruptor encendido y apagado
- Cortocircuitos automático.
- Acceso al humidificador
- Compresor de doble cabeza que asegura una mayor fiabilidad

**Características y accesorios**



**Conexión reforzada del cable de corriente**



**Únicamente un filtro que cambiar**



**Puerto de conexión para HomeFill**

**Especificaciones técnicas**

|                   |             |        |            |        |                          |      |
|-------------------|-------------|--------|------------|--------|--------------------------|------|
|                   |             |        |            |        |                          |      |
| <b>Platinum 9</b> | 365 mm      | 467 mm | 670 mm     | 24 kg  | 230V, 50 Hz              | 460W |
|                   |             |        |            |        |                          |      |
| <b>Platinum 9</b> | 1 - 9 l/min | 62 kPa | < 47 dB(A) | 87-96% | Hasta 1230m ISO8359, MDD |      |

Invacare S.A.  
 C/ Areny s/n  
 Polígono Industrial de Celrà  
 17460 Celrà (Girona)  
 España  
 Tel. (34) 972 49 32 00  
 Fax: (34) 972 49 32 20  
 E-Mail: [contactsp@invacare.com](mailto:contactsp@invacare.com)  
[www.invacare.es](http://www.invacare.es)

**Sistema SensO<sub>2</sub>**

|  |   |
|--|---|
|  | <b>O<sub>2</sub>-Concentración</b><br>Más alta de 85%<br>- luz verde -<br><b>Normal</b> |
|  | Entre 73% y 85%<br>- luz amarilla -<br><b>Compruebe el filtro y la flujo</b>            |
|  | Más bajo de 73%<br>- luz roja -<br><b>Llame al servicio técnico</b>                     |

**Intervalo de Servicio**

No requiere mantenimiento preventivo durante 3 años. Reemplace los filtros según se requiera.

© 2015 Invacare International Sàrl  
 Todos los derechos reservados.

Toda la información facilitada se supone correcta en el momento de la impresión. Invacare se reserva el derecho a modificar las especificaciones del producto sin previo aviso.

Platinum 9 - ES - 11/2015



**Yes, you can.®**